


STARCKE®**Disc de șlefuire cu scai din material textil (ZA), Ø 115 mm, Granulație: 24****Date comandă**

Numărul de comandă	567605 24
GTIN	4002748779855
Clasa articolului	56Z

Descriere**Execuție:**

Discuri de șlefuire cu scai 341XK **extrem de robuste** pe **suport din țesătură de bumbac întărit, rezistent la rupere**. Sistem de legatură nou cu corindon cu zirconiu (ZA).

Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai) și are autoaderență pe **discuri de șlefuire cu scai** de ex. **Cod 567760**. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

Aplicație:

Pe **polizoare unghiulare** respectiv șlefuitoare excentrice cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru **40 m/s**.

Cu utilizări multiple la **șlefuirea grosieră și fină a metalelor**.

Notă:

Bloc de șlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultați Cod 567857 Ref. 125 și Ref. 150. Discuri cu scai din material nețesut, consultați Cod 566902 – 566950. Sistem de șlefuit de dimensiuni mici Ø 50 mm și Ø 75 mm, consultați Cod 554005 și următoarele.

Descriere tehnică

Granulație	24
Ø discurilor	115 mm
Denumirea producătorului	341XK
Prescurtare pentru material abraziv	ZA

Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Mașină acționată	Polizor unghiular
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc de lustruire cu scai, M14 Ø exterior 115 mm	567762 115
Disc abraziv cu scai, M14 Ø exterior 115 mm	567760 115