


STARCKE®**Disc de șlefuire cu scai din material textil (ZA), Ø 150 mm, Granulație: 40****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 567625 40 |
| GTIN | 4002748756559 |
| Clasa articolului | 56Z |

Descriere**Execuție:**

Discuri de șlefuire cu scai 341XK **extrem de robuste** pe **suport din țesătură de bumbac întărit, rezistent la rupere**. Sistem de lianță nou cu corindon cu zirconiu (ZA).

Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai) și are autoaderență pe **discuri de șlefuire cu scai** de ex. **Cod 567760**. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

Aplicație:

Pe **polizoare unghiulare** respectiv șlefuitoare excentrice cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru **40 m/s**.

Cu utilizări multiple la **șlefuirea grosieră și fină a metalelor**.

Notă:

Bloc de șlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultați Cod 567857 Ref. 125 și Ref. 150. Discuri cu scai din material nețesut, consultați Cod 566902 – 566950. Sistem de șlefuit de dimensiuni mici Ø 50 mm și Ø 75 mm, consultați Cod 554005 și următoarele.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Granulație | 40 |
| Ø discurilor | 150 mm |
| Denumirea producătorului | 341XK |
| Prescurtare pentru material abraziv | ZA |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Conținut de fier, sulf și clor | <0,1 % |
| Caracteristici nume produs | Ø 150 mm |
| Mașină acționată | Polizor unghiular |
| Viteză periferică maximă | 40 m/s |
| Tip produs | Disc abraziv cu scai |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | indicat în anumite condiții | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Lăcuit | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Disc abraziv cu scai, M14 Ø exterior 150 mm | 567760 150 |
| Disc de lustruire cu scai, M14 Ø exterior 150 mm | 567762 150 |
| Suport pentru șlefuire manuală cu prindere cu scai Recomandat pentru Ø discuri 150 mm | 567857 150 |