

**Capsulă dinamometrică, Domeniu de măsurare: 0-320kN****Date comandă**

Numărul de comandă	479100 0-320
GTIN	2050001056375
Clasa articolului	47F

Descriere**Execuție:**

Dinamometru hidraulic cu manometru analogic montat direct, pentru măsurarea statică și cvasistatică a forței.

Carcasă și pistoane din oțel superior inoxidabil, manometru din alamă turnată sub presiune cu indicator. Protecție contra infiltrării corpurilor străine și apei pulverizate (IP43).

3× fileturi de fixare M5 pe fundul carcasei.

Avantaj:

La utilizarea conformă, se oferă o garanție privind etanșeitățile de 5 ani.

Funcționare:

IP43: Protecție la stropirea cu apă până la 60° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva pătrunderii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm; a se feri însă de scule și de sârme.

Aplicație:

În construcția de mașini-unelte.

Livrare:

Unitate de afișare, certificat de etalonare și geantă de transport.

Descriere tehnică

Suprafața pistonului	80 cm ²
Domeniu de măsurare	0 - 320 kN
Înălțime dinamometru	41 mm
Ø dinamometru	138 mm
Valoarea diviziunii de gradație	10 kN
Temperatură de regim (de funcționare)	-10 - 50 °C
Eroare de toleranță	±1,6 din valoarea finală a domeniului de măsurare (±2,5 cu index mobil) %
Ø pistonului	100 mm
Clasă de protecție IP	IP 43
Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Capsulă dinamometrică