


**STARCKE®****Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 8× + 1, Ø 150 mm, Granulație: 320**

### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 567755 320    |
| GTIN               | 4002748765353 |
| Clasa articolului  | 56Z           |

### Descriere

**Execuție:**

**Hârtie de șlefuit** Starcke 540 FK (hârtie F, granulație 40 până la 180) resp. Starcke 544 C3K (granulație 240 – 800, acoperită cu stearat) cu **rezistență înaltă și densitate mare**. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită corindonului tratat special **(A)**. **Partea din spate a discului este acoperită cu material de tip prindere cu scai și are autoaderență** pentru înlocuirea rapidă a discului.

Cu 9 găuri pentru Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 cu aspirare.

**Aplicație:**

**Utilizare universală** pentru șlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului, plasticului.

Pe **șlefuitoare excentrice** cu discuri suport cu scai de ex. Cod 567885 / 567990. Viteză maximă pe circumferință **40m/s**.

### Descriere tehnică

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Granulație                          | 320    |
| Ø discurilor                        | 150 mm |
| Prescurtare pentru material abraziv | A      |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conținut de fier, sulf și clor | <0,1 %               |
| Caracteristici nume produs     | Ø 150 mm             |
| Număr de orificii de aspirare  | 9                    |
| Mașină acționată               | Șlefuitor excentric  |
| Viteză periferică maximă       | 40 m/s               |
| Tip produs                     | Disc abraziv cu scai |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | indicat în anumite condiții |                |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 60 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 67 HRC                 | indicat în anumite condiții |                |         |
| INOX                          | indicat în anumite condiții |                |         |
| Ti                            | indicat în anumite condiții |                |         |
| CuZn                          | recomandat                  |                |         |
| Plastic, GRP                  | recomandat                  |                |         |
| Lemn                          | recomandat                  |                |         |
| Lăcuit                        | indicat în anumite condiții |                |         |
| Uni                           | recomandat                  |                |         |
| Uscat                         | recomandat                  |                |         |

## Accesorii

|  |            |
|--|------------|
| Disc abraziv PU cu scai Ø exterior 150 mm                | 567885 150 |
| Disc abraziv PU cu scai Găuri multiple Ø exterior 150 mm | 567887 150 |
| Disc suport din PU cu găuri multiple Ø exterior 147 mm   | 567990 147 |

