

STARCKE®**Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 8x, Ø 125 mm, Granulație: 400****Date comandă**

Numărul de comandă	567745 400
GTIN	4002748776656
Clasa articolului	56Z

Descriere**Execuție:**

Hârtie de șlefuit Starcke 540 FK (hârtie F, granulație 40 până la 180) resp. Starcke 544 C3K (granulație 240 – 800, acoperită cu stearat) cu **rezistență înaltă și densitate mare**. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită corindonului tratat special **(A)**. **Partea din spate a discului este acoperită cu material de tip prindere cu scai și are autoaderență** pentru înlocuirea rapidă a discului.

Cu 8 găuri pentru Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 cu aspirare.

Aplicație:

Utilizare universală pentru șlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului, plasticului.

Pe **șlefuitoare excentrice** cu discuri suport cu scai de ex. Cod 567885 / 567990. Viteză maximă pe circumferință **40m/s**.

Descriere tehnică

Granulație	400
Ø discurilor	125 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Număr de orificii de aspirare	8
Mașină acționată	Șlefuitor excentric
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc suport din PU cu găuri multiple Ø exterior 123 mm	567990 123
--	------------