



## Dinamometru Macro Line Newton, Plajă maximă de cântărire: 200N



### Date comandă

Numărul de comandă	479422 200
GTIN	7612348801961
Clasa articolului	47F

### Descriere

#### Execuție:

Cântare de precizie cu acuratețe ridicată  $\pm 0,3$  % din sarcină. Interval de tarare de până la 20 % din capacitate. Orice poziție de măsurare (în afară de Cod 479410 – doar vertical). Reglare zero și tară de 20 % prin șurubul de reglare. Suspendare superioară și inferioară cu posibilități de rotire la 360°.

Cu indicator mobil și mâner de prindere.

#### Livrare:

Inclusiv toc de plastic și instrucțiuni de utilizare.

#### Accesorii opționale:

Set de conversie în dinamometru Cod 479421.

### Descriere tehnică

Plajă maximă de cântărire	200 N
Prinderea greutății	Cârlig
Lungimea scalei	140 mm
Gradație	2 N

Calibrarea	K1
Tip produs	Dinamometru

### Servicii

CalibrareDinamometru Tip F	027730 F
----------------------------	----------

### Accesorii

Indicator mobil Tip MACRO	479429 MACRO
Kit de comprimare Tip MACRO	479421 MACRO