



Cântar cu resort Macro Line, Plajă maximă de cântărire: 10kg



Date comandă

Numărul de comandă	479420 10
GTIN	2050001051721
Clasa articolului	47F

Descriere

Execuție:

Cântare de precizie cu acuratețe ridicată $\pm 0,3$ % din sarcină. Interval de tarare de până la 20 % din capacitate. Orice poziție de măsurare (în afară de Cod 479410 – doar vertical). Reglare zero și tară de 20 % prin șurubul de reglare. Suspendare superioară și inferioară cu posibilități de rotire la 360°.

Cu indicator mobil și mâner de prindere.

Livrare:

Inclusiv toc de plastic și instrucțiuni de utilizare.

Accesorii opționale:

Set de conversie în dinamometru Cod 479421.

Descriere tehnică

Lungimea scalei	140 mm
Prinderea greutății	Cârlig
Plajă maximă de cântărire	10 kg
Gradație	100 g

Calibrarea	K1
Tip produs	Dinamometru

Servicii

CalibrareDinamometru Tip F	027730 F
----------------------------	----------

Accesorii

Indicator mobil Tip MACRO	479429 MACRO
Kit de comprimare Tip MACRO	479421 MACRO