


**Set de bureți de șlefuit, 24 buc. extra moale, 125×98×13 mm, Granulație: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	557530 100
GTIN	4046719251773
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

**Burete de șlefuit** cu strat intermediar **extra moale**. Recomandat pentru toate profilurile.  
**acoperire în strat pe 2 părți.**

Carbură de siliciu (SiC)

**Avantaj:**

- **Elastic, fără formare de curburi și cute.**
- **Toți bureții sunt recomandați și pentru șlefuire umedă.**
- **Încărcare redusă la înfundare, lavabil.**

**Aplicație:**

Pentru **șlefuirea fină a suprafețelor denivelate și a suprafețelor profilate** fără a modifica geometria. Rectificarea metalului, lemnului și plasticului înainte de aplicarea vopselei, șlefuirea suprafețelor lăcuite.

**Descriere tehnică**

Granulație	100
Grad de finețe	fin
Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Lățime	98 mm

Înălțime	13 mm
Lungime	125 mm
Caracteristici nume produs	125×98×13 mm
Număr de suprafețe acoperite	2
Număr de bureți, tamponane	24
Tip produs	Burete de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		