




Cântar cu resort Medio Line, Plajă maximă de cântărire: 2500g



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 479415 2500 |
| GTIN | 2050001051707 |
| Clasa articolului | 47F |

Descriere

Execuție:

Cântare de precizie cu acuratețe ridicată $\pm 0,3$ % din sarcină. Interval de tarare de până la 20 % din capacitate. Orice poziție de măsurare (în afară de Cod 479410 – doar vertical). Reglare zero și tară de 20 % prin șurubul de reglare. Suspendare superioară și inferioară cu posibilități de rotire la 360°.

Livrare:

Inclusiv toc de plastic și instrucțiuni de utilizare.

Accesorii opționale:

Set de conversie în dinamometru Cod 479421.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|--------|
| Lungimea scalei | 100 mm |
| Gradație | 20 g |
| Prinderea greutateii | Cârlig |
| Plajă maximă de cântărire | 2500 g |

| | |
|------------|-------------|
| Calibrarea | K1 |
| Tip produs | Dinamometru |

Servicii

| | |
|----------------------------|----------|
| CalibrareDinamometru Tip F | 027730 F |
|----------------------------|----------|

Accesorii

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Cârlig și clemăpentru Micro / Medio | 479428 |
| Kit de comprimare Tip MEDIO | 479421 MEDIO |
| Indicator mobil Tip MEDIO | 479429 MEDIO |