

## Filetul Calibru inel „NU TRECE” UNF-2A, Filetul: 1/4inch



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 486322 1/4    |
| GTIN               | 4045197228482 |
| Clasa articolului  | 48B           |

### Descriere

#### Execuție:

Dimensiunile calibrelor tampon conform ANSI B1.2.

Calibre „NU TRECE” marcate cu roșu.

UNF = Unified national fine thread.

#### Standard:

**ANSI B 1.1**

### Descriere tehnică

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Pasi/inch         | 28                 |
| Filet             | 1/4 UNF            |
| Calibrarea        | L12                |
| Tip de calibru    | Calibru „nu trece” |
| Câmp de toleranță | A                  |
| Standard          | ANSI B 1.1         |
| Tip de filet      | UNF                |

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Calitate   | 2                               |
| Tip produs | Calibru inel filetat „NU TRECE” |

**Servicii**

|  |            |
|--|------------|
| Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm | 028640 100 |
| CalibrareCalibru inel filetat Ø maxim 20 mm        | 028600 20  |