

3M**Set de soft pad-uri, 20 buc. moale, 140×115×5 mm, Granulație: 60**

Date comandă

Numărul de comandă	557545 60
GTIN	4046719201662
Clasa articolului	53M

Descriere

Execuție:

Soft pad cu structură poroasă cu **distribuire a presiunii**. Acoperit cu strat de corindon (A). Acoperire pe 1 parte.

Avantaj:

- **Elastic, fără formare de curburi și cute.**
- **Toți bureții sunt recomandați și pentru șlefuire umedă.**
- **Încărcare redusă la înfundare, lavabil.**

Aplicație:

Șlefuirea fină a conturilor, muchiilor și locurilor greu accesibile, de ex. pregătirea înainte de vopsire, curățare. Șlefuire umedă și uscată.

Descriere tehnică

Granulație	60
Grad de finețe	mediu
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Lățime	115 mm

Înălțime	5 mm
Lungime	140 mm
Caracteristici nume produs	140×115×5 mm
Număr de bureți, tamponane	20
Tip produs	Burete de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		