



Dinamometru Medio Line Newton, Plajă maximă de cântărire: 3N



Date comandă

Numărul de comandă	479417 3
GTIN	7612348400034
Clasa articolului	47F

Descriere

Execuție:

Cântare de precizie cu acuratețe ridicată $\pm 0,3$ % din sarcină. Interval de tarare de până la 20 % din capacitate. Orice poziție de măsurare (în afară de Cod 479410 – doar vertical). Reglare zero și tară de 20 % prin șurubul de reglare. Suspendare superioară și inferioară cu posibilități de rotire la 360°.

Livrare:

Inclusiv toc de plastic și instrucțiuni de utilizare.

Accesorii opționale:

Set de conversie în dinamometru Cod 479421.

Descriere tehnică

Plajă maximă de cântărire	3 N
Lungimea scalei	100 mm
Prinderea greutății	Cârlig
Gradație	0,02 N

Calibrarea	K1
Tip produs	Dinamometru

Servicii

CalibrareDinamometru Tip F	027730 F
----------------------------	----------

Accesorii

Kit de comprimare Tip MEDIO	479421 MEDIO
Cârlig și clemăpentru Micro / Medio	479428
Indicator mobil Tip MEDIO	479429 MEDIO