

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm**

Date comandă

Numărul de comandă	260320 10/07
GTIN	4045197877697
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	9,6 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	13 mm
Decalaj central L_3	7 mm
Lungimea totală L	125 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Cod ISO Suport	E10K SDQCR/L07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500