

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260320 12/07
GTIN	4045197877703
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	E12M SDQCR/L07
Lungimea totală L	150 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	8,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	16 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	11,6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500