

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260320 16/07
GTIN	4045197877710
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prealabile D_{min}	20 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Mărimea plăcuței	7 mm
Cod ISO Suport	E16R SDQCR/L07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	200 mm
Decalaj central L_3	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Înălțime de strângere L_2	15,6 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500