

Calibru tampon filetat cu prag limitator MultiCheck, Filet: M16



Date comandă

Numărul de comandă	486510 M16
GTIN	2050001060846
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Similar Cod 486000 resp. 486100.

Corp robust din oțel, maleabil cu manșon culisant gradat din aluminiu pentru măsurarea și citirea directă a **adâncimii filetului până la 4×D**.

Avantaj:

Verificarea filetului cu calibru și a adâncimii filetului într-o singură operație. Economisirea timpului pentru un ciclu de verificare până la 50%. Schimbare simplă a calibrelor tampon uzate (Trusă de montare la cerere).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

MultiCheck pentru filet standard și filet fin cu vernier (cu citire de până la 0,1mm) sau cu afișaj digital (cu citire de până la 0,01mm), inclusiv cu ieșire de date, **disponibil la cerere** (vezi Cod 486511 – 486516).

Descriere tehnică

Filet	M16
Pas filet	2 mm

Citare	0,5 mm
Tip de filet	M
Standard	DIN 13
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Tip de calibru	Calibru „trece”
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Calibru tampon dublu cu filet

Servicii

Ø maxim 60 mm	028650 60
---------------	-----------