

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	18,9 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Decalaj central L_3	12,5 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lungimea totală L	250 mm
Cod ISO Suport	E20S SDQCR/L11
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500