

Garant
Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 08/07mm

Date comandă

Numărul de comandă	260320 08/07
GTIN	4045197877734
Clasa articolului	21T

Descriere

Bară de strunjit din carbură 08/07 mm Ø cozii D_s: 8 mm

Cod ISO Suport: E08K SDQCR/L07

Unghi de reglare κ: 107,5 grad

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 0702..

Ø minim al găurii prelabile D_{min}: 12 mm

Decalaj central L₃: 7 mm

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L ₂	7,6 mm
Decalaj central L ₃	7 mm
Lungimea totală L	125 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	E08K SDQCR/L07
Mărimea plăcuței	7 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Ø cozii D _s	8 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D

Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	269413
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8