

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	8,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Înălțime de strângere $L_2$	11,6 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	16 mm
Cod ISO Suport	E12M SDQCR/L07
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Ø cozii $D_s$	12 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500