

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260321 16/07
GTIN	4045197877772
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	20 mm
Decalaj central $L_3$	10 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Cod ISO Suport	E16R SDQCR/L07
Lungimea totală L	200 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Înălțime de strângere $L_2$	15,6 mm
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Ø cozii $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500