

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	9 mm
Lungimea totală L	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	A10K SDQCR/L07
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	14 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central L_3	7 mm
Lungime activă L_1	30 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500