

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260340 16/07
GTIN	4045197877819
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	22 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Înălțime de strângere L_2	14 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungimea totală L	180 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	A16Q SDQCR/L07
Lungime activă L_1	48 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500