

**Garant****Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lungimea totală L	200 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Decalaj central L <sub>3</sub>	13 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	26 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	18 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	60 mm
Cod ISO Suport	A20R SDQCR/L11
Mărimea plăcuței	11 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500