

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L ₃	17 mm
Cod ISO Suport	A25R SDQCR/L11
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	200 mm
Lungime activă L ₁	75 mm
Înălțime de strângere L ₂	24 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	32,5 mm
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500