

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	44 mm
Portplăcuță	269005 3
Decalaj central L_3	22 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	A32S SDQCR/L11
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	250 mm
Lungime activă L_1	96 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Înălțime de strângere L_2	31 mm
Ø cozii D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Portplăcuță Tip 3	269005 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500