

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Portplăcuță	269005 3
Lungime activă L_1	120 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	300 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	49 mm
Înălțime de strângere L_2	39 mm
Decalaj central L_3	27 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Cod ISO Suport	A40T SDQCR/L11
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Ø cozii D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 3	269005 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500