

**Garant****Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	36 mm
Lungimea totală $L$	140 mm
Decalaj central $L_3$	9 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	A12L SDQCR/L07
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	17 mm
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Înălțime de strângere $L_2$	11 mm
Ø cozii $D_s$	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500