

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	180 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Cod ISO Suport	A16Q SDQCR/L07
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	22 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Înălțime de strângere L_2	14 mm
Lungime activă L_1	48 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500