



Capsulă dinamometrică pentru forța de strângere pentru universale cu trei bacuri, Domeniu de măsurare: 0-10kN



Date comandă

Numărul de comandă	479115 0-10
GTIN	2050001056504
Clasa articolului	47F

Descriere

Execuție:

Dinamometru hidraulic cu manometru analogic montat direct, pentru măsurarea statică și quasistatică a forței.

Carcasă și pistoane din oțel superior inoxidabil, manometru din alamă turnată sub presiune cu indicator. Protecție contra infiltrării corpurilor străine și apei pulverizate (IP43).

Avantaj:

La utilizarea conformă, se oferă o garanție privind etanșeitățile de 5 ani.

Aplicație:

În construcția de mașini-unelte.

Recomandat în special pentru **utilizarea în universalele cu trei bacuri**.

Livrare:

Inclusiv unitate de afișare, certificat de etalonare și geantă de transport.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 10 kN
Valoarea diviziunii de gradație	0,2 kN

Înălțime dinamometru	40 mm
Ø dinamometru	70 mm
Temperatură de regim (de funcționare)	-10 - 50 °C
Eroare de toleranță	±1,6 din valoarea finală a domeniului de măsurare (±2,5 cu index mobil) %
Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Capsulă dinamometrică