

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260341 20/11 |
| GTIN | 4045197877895 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Lungime activă L_1 | 60 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 8 |
| Mărimea plăcuței | 11 mm |
| Cod ISO Suport | A20R SDQCR/L11 |
| Decalaj central L_3 | 13 mm |
| Lungimea totală L | 200 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. |
| Înălțime de strângere L_2 | 18 mm |
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 26 mm |
| Unghi de reglare κ | 107,5 grad |
| Ø cozii D_s | 20 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8 | 269028 8 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |