

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	17 mm
Lungime activă L_1	75 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Cod ISO Suport	A25R SDQCR/L11
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32,5 mm
Lungimea totală L	200 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500