

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	22 mm
Portplăcuță	269005 3
Înălțime de strângere L_2	31 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	250 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	44 mm
Cod ISO Suport	A32S SDQCR/L11
Lungime activă L_1	96 mm
Ø cozii D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Portplăcuță Tip 3	269005 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500