

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/11 mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260341 40/11 |
| GTIN | 4045197877925 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------|
| Cod ISO Suport | A40T SDQCR/L11 |
| Unghi de reglare κ | 107,5 grad |
| Decalaj central L_3 | 27 mm |
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 49 mm |
| Portplăcuță | 269005 3 |
| Lungime activă L_1 | 120 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. |
| Înălțime de strângere L_2 | 39 mm |
| Lungimea totală L | 300 mm |
| Șurub pentru portplăcuță | 269013 2 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 2 |
| Mărimea plăcuței | 11 mm |
| Ø cozii D_s | 40 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3xD |
| Răcire interioară | da |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Portplăcuță Tip 3 | 269005 3 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |