

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Unghi de reglare κ	93 grad
Lungime cap L_1	25 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Cod ISO Suport	A12L SDXCR/L07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Decalaj central L_3	9 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	140 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	17 mm
Adâncime utilă T	4,3 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500