

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungimea totală L	180 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	11 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap L <sub>1</sub>	33 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	21 mm
Cod ISO Suport	A16Q SDXCR/L07
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	15 mm
Adâncime utilă T	4,3 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500