

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Cod ISO Suport	A20R SDXCR/L11
Lungime cap L_1	40 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	200 mm
Decalaj central L_3	13 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Adâncime utilă T	10 mm
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500