

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260344 25/11
GTIN	4045197877963
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A25R SDXCR/L11
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Decalaj central L_3	17 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	31,5 mm
Lungimea totală L	200 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungime cap L_1	50 mm
Adâncime utilă T	10 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500