

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260345 12/07
GTIN	4045197877970
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prealabile $D_{min}$	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Decalaj central $L_3$	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap $L_1$	25 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală $L$	140 mm
Cod ISO Suport	A12L SDXCR/L07
Înălțime de strângere $L_2$	11 mm
Adâncime utilă $T$	4,3 mm
Ø cozii $D_s$	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500