

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm

Date comandă

Numărul de comandă	260345 16/07
GTIN	4045197877987
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Decalaj central L_3	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	A16Q SDXCR/L07
Lungime cap L_1	33 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	21 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Lungimea totală L	180 mm
Adâncime utilă T	4,3 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500