

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260345 20/11
GTIN	4045197877994
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Decalaj central L <sub>3</sub>	13 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	18 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Cod ISO Suport	A20R SDXCR/L11
Lungimea totală L	200 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	25 mm
Adâncime utilă T	10 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500