

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261132 16/11
GTIN	4045197878014
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	16,5 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Unghi de reglare κ	93 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Lungimea totală L	180 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	21 mm
Înălțime de strângere L_2	15,5 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	A16Q SVUBR/L11
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500