

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/16mm

Date comandă

Numărul de comandă	261132 25/16
GTIN	4045197878038
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	17 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Lungime cap L_1	25,5 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Cod ISO Suport	A25R SVUBR/L16
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungimea totală L	200 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500