

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261133 16/11
GTIN	4045197878069
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	11 mm
Înălțime de strângere L ₂	15,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	21 mm
Lungimea totală L	180 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap L ₁	16,5 mm
Cod ISO Suport	A16Q SVUBR/L11
Decalaj central L ₃	11 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Ø cozii D _s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500