

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261133 20/11
GTIN	4045197878076
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Decalaj central $L_3$	13 mm
Lungime cap $L_1$	20,5 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Înălțime de strângere $L_2$	18 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Cod ISO Suport	A20R SVUBR/L11
Lungimea totală L	200 mm
Ø cozii $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500