

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261133 25/16
GTIN	4045197878083
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	93 grad
Cod ISO Suport	A25R SVUBR/L16
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Decalaj central L_3	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Lungimea totală L	200 mm
Lungime cap L_1	25,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500