

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	40 mm
Decalaj central $L_3$	22 mm
Portplăcuță	269005 8
Cod ISO Suport	A32S SVUBR/L16
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Înălțime de strângere $L_2$	31 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungimea totală $L$	250 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Lungime cap $L_1$	33,5 mm
Ø cozii $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Portplăcuță Tip 8	269005 8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500