

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Lungime cap L_1	40 mm
Decalaj central L_3	27 mm
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Unghi de reglare κ	93 grad
Portplăcuță	269005 8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărimea plăcuței	16 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	49 mm
Înălțime de strângere L_2	39 mm
Lungimea totală L	300 mm
Cod ISO Suport	A40T SVUBR/L16
Ø cozii D_s	40 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500