

Garant
Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm

Date comandă

Numărul de comandă	260704 20/12
GTIN	4045197878120
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	125 mm
Lungime cap L ₁	20 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Portplăcuță	269005 9
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Lățimea funcțională L ₄	17 mm
Cod ISO Suport	SSBCR/L 2020K12
Mărime coadă	20 mm
Serie	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 9	269005 9
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500