

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260704 25/12
GTIN	4045197878137
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Lățimea funcțională L ₄	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Cod ISO Suport	SSBCR/L 2525M12
Mărime coadă	25 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Portplăcuță	269005 9
Lungime cap L ₁	20 mm
Lungimea totală L	150 mm
Serie	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Portplăcuță Tip 9	269005 9
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500