

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungimea totală L	100 mm
Cod ISO Suport	SSBCR/L 1616H09
Mărime coadă	16 mm
Portplăcuță	269005 12
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	13 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 09T3..
Serie	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Portplăcuță Tip 12	269005 12
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500